DOUCHES OCULAIRES, D'URGENCE & ACCESSOIRES

LES PRODUITS DE TEMPÉRAGE DE L'EAU sont conçus en conformité avec les exigences de la norme ANSI Z358.1 afin de fournir de l'eau « tiède » aux travailleurs blessés. En plus de décourager l'usage d'un système de chasse d'urgence, un déluge d'eau froide d'une durée de 15 minutes peut affecter la température corporelle interne du travailleur blessé et causer l'hypothermie. Donc, la norme ANSI Z358.1 exige que les douches d'urgence et les douches oculaires fournissent un jet d'eau « tiède » de 15,6°C à 38°C (60°F à 100°F). Les solutions de conditionnement incluent la vapeur, les réchauffeurs instantanés (sur demande) et les vannes de mélange thermostatique. Les vannes de mélange thermostatique mélangent l'eau chaude et l'eau froide afin d'obtenir une gamme de température strictement spécifiée.

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

- Mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable.
- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage à l'intérieur de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à ±3°F
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- · Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux

de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide

- Les réglages de la température résiste au vandalisme



No	No			Prix
modèle	fab	Description	Convient à	/Chacun
SAI289	S19-2000	7 gal/min @ 30 PSI	Trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale	
SGS362	S19-2150	30,3 gal/min @ 30 PSI	Une combinaison de douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	
SAI299	S19-2200	54 gal/min @ 30 PSI	Deux combinaisons de douches de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUE

- · Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Débit de 10 à 78 gal/min
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Contrôle de la température très fiable et éprouvé
- · Caractérisée par la plus faible baisse de pression de l'industrie
- · La plus petite vanne de mélange thermostatique dans l'industrie, occupant moins d'espace sous l'armoire
- Concue pour fonctionner avec l'eau douce et dure
- · Dérivation de l'eau froide et fermeture de l'alimentation de l'eau chaude (dans l'éventualité d'une interruption de l'eau froide)
- Certifiée CSA selon ASSE 1071 et ANSI Z358.1



No	No	ldéal	pour	Prix /Chacun
modèle	fab	Description		
SEI814	9201EW	10 gal/min @ 30PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	
SEB268*	TWBSEWE	12 gal/min @ 30 PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	
SEC205	9201E	31 gal/min @ 30 PSI	Douche d'urgence simple	
SEC206	9202E	78 gal/min @ 30 PSI	Douches d'urgence multiples	

^{*} Sans plomb avec dérivation à débit maximal

